

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/16mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260906 25/16
GTIN	4045197713278
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sottopiacchetta	269005 7
Codice ISO portautensile	STGCR/L 2525M16
Dimensione codolo	25 mm
Misura inserto	16 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Inserto adatto	TC.. 16T3..
Lunghezza della testina L ₁	23 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 18	269028 18
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 7	269005 7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500