

**Garant**

**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261352 20/11
GTIN	4045197713629
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Inserto adatto	VC.. 1103..
Lunghezza della testina $L_1$	50 mm
Codice ISO portautensile	A20Q SVVCR/L11
Set di viti per inserti	269028 22
Larghezza del collo $L_4$	13,9 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	25 mm
Misura inserto	11 mm
Spostamento centrale $L_3$	14 mm
Lunghezza complessiva $L$	180 mm
Altezza di serraggio $L_2$	19 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	72,5 grado
Profondità utile $T$	9,5 mm
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500