

Garant
CC. T 120408, Tipo: HB725


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260160 HB725 |
| GTIN | 4045197713537 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

CC. T 120408 HB725 Tipo: HB725

Rompitrucoli: UM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Impiego principale | UNI |
| Avanzamento f | 0,05 - 0,5 mm/gir, |
| Rompitrucoli | UM |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 50 - 250 m/min |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Profondità di taglio a_p | 0,2 - 4 mm |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tipo | HB725 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | CCMT 120408 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |