

Garant
Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261352 25/16
GTIN	4045197713636
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	62,5 mm
Larghezza del collo L_4	19,5 mm
Codice ISO portautensile	A25R SVVCR/L16
Inserto adatto	VC.. 1604..
Set di viti per inserti	269028 8
Misura inserto	16 mm
Spostamento centrale L_3	20 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	34 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	23 mm
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Profondità utile T	13 mm
Ø Codolo D_s	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500