

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/16mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260907 16/16
GTIN	4045197713285
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 2
Misura inserto	16 mm
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	22 mm
Dimensione codolo	16 mm
Inserto adatto	TC.. 16T3..
Codice ISO portautensile	STGCR/L 1616H16
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Sottoplacchetta	269005 7
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 7	269005 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 18	269028 18
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500