

Garant**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260907 20/16
GTIN	4045197713292
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	22 mm
Dimensione codolo	20 mm
Misura inserto	16 mm
Codice ISO portautensile	STGCR/L 2020K16
Set di viti per inserti	269028 2
Inserto adatto	TC.. 16T3..
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Sottoplacchetta	269005 7
Lunghezza complessiva L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 18	269028 18
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 7	269005 7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500