

Garant**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261353 20/11
GTIN	4045197713650
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	A20Q SVVCR/L11
Lunghezza della testina L ₁	50 mm
Larghezza del collo L ₄	13,9 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	25 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Spostamento centrale L ₃	14 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L ₂	19 mm
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Profondità utile T	9,5 mm
Ø Codolo D _s	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500