

Garant**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260907 25/16
GTIN	4045197713605
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	STGCR/L 2525M16
Lunghezza della testina L ₁	23 mm
Inserto adatto	TC.. 16T3..
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Set di viti per inserti	269028 2
Misura inserto	16 mm
Sottopiacchetta	269005 7
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 7	269005 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 18	269028 18
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500