

**Garant****Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260906 16/16
GTIN	4045197713254
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Codice ISO portautensile	STGCR/L 1616H16
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	22 mm
Inserto adatto	TC.. 16T3..
Set di viti per inserti	269028 2
Misura inserto	16 mm
Dimensione codolo	16 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Sottoplacchetta	269005 7
Lunghezza complessiva L	100 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 18	269028 18
Sottoplacchetta Modello 7	269005 7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500