

**Garant**

**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261353 25/16
GTIN	4045197713667
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Misura inserto	16 mm
Codice ISO portautensile	A25R SVVCR/L16
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	20 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	34 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Inserto adatto	VC.. 1604..
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	19,5 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	62,5 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	23 mm
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Profondità utile T	13 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500