


**Garant**
**TN. G 160408, Tipo: HB725**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251544 HB725
GTIN	4045197713421
Classe articolo	21G

### Descrizione

TN. G 160408 HB725 Tipo: HB725

Rompitrucioli: UM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 250 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Avanzamento $f$	0,2 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 250 m/min
Rompitrucioli	UM
Impiego principale	UNI

Tipo	HB725
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TN. G 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura