

**Goniometro digitale, Lunghezze dei fianchi: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	453430 200
GTIN	4045197713872
Classe articolo	42F

**Descrizione****Esecuzione:**

Per misurare e trasmettere con facilità gli angoli dei pezzi. Display a cristalli liquidi per facile lettura. Possibilità di ruotare il valore numerico di 180°. Azzeramento in qualsiasi posizione. Bordo superiore e inferiore con scala in 1 mm.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

**Descrizione tecnica**

Lunghezze dei fianchi	200 mm
Limite di errore	±0,3 grado
Risoluzione	0,05 grado
Intervallo di misurazione	360 grado
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna

Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Goniometro

---

## Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
---	---------------