

**Armadio con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	949521 1000
GTIN	4062406082024
Classe articolo	92S

Descrizione**Esecuzione:**

Ante rinforzate. Manopola girevole DOM con **serratura a cilindro**. Ripiani con passo da 15 mm.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035. Sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**, verniciature speciali non disponibili.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza utile	830 mm
Numero ripiani	1
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Peso	32 kg
Altezza	1000 mm
Profondità	400 mm

Larghezza	930 mm
Spessore del materiale	0,8 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	70 kg
Portata corpo interno dell'armadio	450 kg
Angolo di apertura sportello	125 grado
Regolazione dell'altezza con passo	15 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio per raccoglitori

Accessori

Ripiano supplementare Modello 935	949524 935
Set di supporti per ripiani per armadi con ante battenti 20 pezzi	959011