



## Armadio guardaroba con zoccolo e maniglia girevole di sicurezza, Numero di armadietti: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949602 2
GTIN	4062406082079
Classe articolo	92S

### Descrizione

#### NOTA: selezione del colore possibile

#### Esecuzione:

Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Ante con fori di aerazione quadrati e cornice stampata per etichette. È possibile scegliere tra zoccolo e piedini in plastica.

Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto fino a Dim. 40 (non compreso nella fornitura).

**Sistema di aerazione:** L'entrata dell'aria sul retro assicura una buona aerazione e lascia l'armadio asciutto. L'entrata dell'aria negli armadi speciali avviene tramite le aperture sopra lo zoccolo arretrato.

#### Norma:

#### DIN 4547

#### Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Verniciature speciali non disponibili.

#### Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Gamma colori: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Altezza: 1800 mm

Larghezza: 610 mm  
 Profondità: 500 mm  
 cad. Armadietto larghezza utile: 220 mm  
 cad. Armadietto profondità utile: 465 mm  
 cad. Armadietto per abiti altezza utile: 1270 mm

## Descrizione tecnica

Profondità ripiano	465 mm
Larghezza	610 mm
Per lucchetto	sì
Possibilità di verniciatura speciale	no
Numero di ripiani fissi	1
Peso	43 kg
Altezza	1800 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile	1270 mm
Fessura di aerazione sportello	sì
Esecuzione serratura	Maniglia girevole di sicurezza
Norma	DIN 4547
cad. Ripiano caschi altezza utile	345 mm
Targhetta per nome	no
Larghezza ripiano	220 mm
Profondità	500 mm
cad. Armadietto profondità utile	465 mm
cad. Armadietto larghezza utile	220 mm
Esecuzione struttura portante	Zoccoli
Numero di armadietti	2
Numero di appendiabiti	1
Per lucchetto con Ø staffa fino a	6 mm
Frontalini armadio	porta battente in lamiera piena
Pannello di copertura obliquo	no
Spessore del materiale	0,8 mm

Angolo di apertura sportello	110 grado
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

---

## Accessori

Grucce Pezzi 10	949775 10
Specchio Modello 1	949770 1
Lucchetto zincato ad apertura con chiave diversa Modello 40	085822 40
Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave diversa Ø Larghezza corpo 40 mm	085875 40
Rpiano per scarpe Larghezza armadietto 300 mm	949760 300
Poggiascarpe in plastica Modello 1	949761 1
Grucce Pezzi 1	949775 1