

HOLEX

**Armadio guardaroba con piedini in plastica e maniglia girevole di sicurezza,
Numero di armadietti: 2**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine

949604 2

GTIN

Classe articolo

92S

Descrizione

Esecuzione:

Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Ante con fori di aerazione quadrati e cornice stampata per etichette. È possibile scegliere tra zoccolo e piedini in plastica.

Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto fino a Dim. 40 (non compreso nella fornitura).

Sistema di aerazione: L'entrata dell'aria sul retro assicura una buona aerazione e lascia l'armadio asciutto. L'entrata dell'aria negli armadi speciali avviene tramite le aperture sopra lo zoccolo arretrato.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Per lucchetto	sì
Possibilità di verniciatura speciale	no
Numero di ripiani fissi	1
cad. Armadietto larghezza utile	220 mm
Larghezza ripiano	220 mm
Profondità	500 mm
Profondità ripiano	465 mm
Numero di armadietti	2
Esecuzione serratura	Maniglia girevole di sicurezza
Per lucchetto con Ø staffa fino a	6 mm
Fessura di aerazione sportello	sì
cad. Armadietto profondità utile	465 mm
Numero di appendiabiti	1
Larghezza	610 mm
cad. Ripiano caschi altezza utile	345 mm
Altezza	1800 mm
Peso	43 kg
cad. Armadietto per abiti altezza utile	1270 mm
Norma	DIN 4547
Esecuzione struttura portante	Piedini in plastica
Pannello di copertura obliquo	no
Frontalini armadio	porta battente in lamiera piena
Targhetta per nome	no
Spessore del materiale	0,8 mm
Angolo di apertura sportello	110 grado
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

Accessori

Rpiano per scarpe Larghezza armadietto 300 mm	949760 300
Grucce Pezzi 10	949775 10
Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave diversa Ø Larghezza corpo 40 mm	085875 40
Grucce Pezzi 1	949775 1
Poggiascarpe in plastica Modello 1	949761 1