



Armadio guardaroba con piedini in plastica e serratura a cilindro DOM, Numero di armadietti: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine

949603 3

GTIN

Classe articolo

92S

Descrizione

Esecuzione:

Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Ante con fori di aerazione quadrati e cornice stampata per etichette. È possibile scegliere tra zoccolo e piedini in plastica.

Con serratura a cilindro.

Sistema di aerazione: L'entrata dell'aria sul retro assicura una buona aerazione e lascia l'armadio asciutto. L'entrata dell'aria negli armadi speciali avviene tramite le aperture sopra lo zoccolo arretrato.

Norma:**DIN 4547****Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

cad. Ripiano caschi altezza utile	345 mm
cad. Armadietto profondità utile	465 mm
Norma	DIN 4547
Profondità ripiano	465 mm
Numero di ripiani fissi	1
Frontalini armadio	porta battente in lamiera piena
cad. Armadietto larghezza utile	220 mm
Esecuzione struttura portante	Piedini in plastica
Numero di appendiabiti	1
Pannello di copertura obliquo	no
Targhetta per nome	no
Profondità	500 mm
Fessura di aerazione sportello	sì
cad. Armadietto per abiti altezza utile	1270 mm
Larghezza	900 mm
Esecuzione serratura	Serratura a cilindro
Altezza	1800 mm
Possibilità di verniciatura speciale	no
Numero di armadietti	3
Larghezza ripiano	220 mm
Peso	64 kg
Spessore del materiale	0,8 mm
Angolo di apertura sportello	110 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

Accessori

Grucce Pezzi 1	949775 1
Poggiascarpe in plastica Modello 1	949761 1
Rpiano per scarpe Larghezza armadietto 300 mm	949760 300
Specchio Modello 1	949770 1
Grucce Pezzi 10	949775 10