



Armadio guardaroba con piedini in plastica e serratura a cilindro DOM, Numero di armadietti: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine

949603 4

GTIN

Classe articolo

92S

Descrizione

Esecuzione:

Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Ante con fori di aerazione quadrati e cornice stampata per etichette. È possibile scegliere tra zoccolo e piedini in plastica.

Con serratura a cilindro.

Sistema di aerazione: L'entrata dell'aria sul retro assicura una buona aerazione e lascia l'armadio asciutto. L'entrata dell'aria negli armadi speciali avviene tramite le aperture sopra lo zoccolo arretrato.

Norma:**DIN 4547****Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

cad. Armadietto per abiti altezza utile	1270 mm
Norma	DIN 4547
Possibilità di verniciatura speciale	no
cad. Ripiano caschi altezza utile	345 mm
Profondità	500 mm
Frontalini armadio	porta battente in lamiera piena
Profondità ripiano	465 mm
Laghezza ripiano	220 mm
Pannello di copertura obliquo	no
Fessura di aerazione sportello	sì
Altezza	1800 mm
Numero di ripiani fissi	1
Targhetta per nome	no
cad. Armadietto profondità utile	465 mm
Esecuzione serratura	Serratura a cilindro
Numero di appendiabiti	1
Esecuzione struttura portante	Piedini in plastica
Numero di armadietti	4
cad. Armadietto larghezza utile	220 mm
Larghezza	1190 mm
Peso	77 kg
Spessore del materiale	0,8 mm
Angolo di apertura sportello	110 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

Accessori

Gruce Pezzi 1	949775 1
Poggiascarpe in plastica Modello 1	949761 1
Specchio Modello 1	949770 1
Gruce Pezzi 10	949775 10
Rpiano per scarpe Larghezza armadietto 300 mm	949760 300