



Armadio guardaroba con piedini in plastica e maniglia girevole di sicurezza, Numero di armadietti: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine

949604 3

GTIN

Classe articolo

92S

Descrizione

Esecuzione:

Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Ante con fori di aerazione quadrati e cornice stampata per etichette. È possibile scegliere tra zoccolo e piedini in plastica.

Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto fino a Dim. 40 (non compreso nella fornitura).

Sistema di aerazione: L'entrata dell'aria sul retro assicura una buona aerazione e lascia l'armadio asciutto. L'entrata dell'aria negli armadi speciali avviene tramite le aperture sopra lo zoccolo arretrato.

Norma:**DIN 4547****Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Peso	64 kg
Numero di armadietti	3
Altezza	1800 mm
Larghezza	900 mm
Esecuzione struttura portante	Piedini in plastica
Possibilità di verniciatura speciale	no
Targhetta per nome	no
Esecuzione serratura	Maniglia girevole di sicurezza
cad. Armadietto profondità utile	465 mm
Per lucchetto con Ø staffa fino a	6 mm
Numero di appendiabiti	1
cad. Ripiano caschi altezza utile	345 mm
Frontalini armadio	porta battente in lamiera piena
Per lucchetto	sì
Numero di ripiani fissi	1
Norma	DIN 4547
Profondità	500 mm
Profondità ripiano	465 mm
Fessura di aerazione sportello	sì
Pannello di copertura obliquo	no
Laghezza ripiano	220 mm
cad. Armadietto larghezza utile	220 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile	1270 mm
Spessore del materiale	0,8 mm
Angolo di apertura sportello	110 grado
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

Accessori

Grucce Pezzi 10	949775 10
Rpiano per scarpe Larghezza armadietto 300 mm	949760 300
Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave diversa Ø Larghezza corpo 40 mm	085875 40
Poggiascarpe in plastica Modello 1	949761 1
Grucce Pezzi 1	949775 1
Specchio Modello 1	949770 1