



## Armadio guardaroba con pannello di copertura obliquo, zoccolo e maniglia girevole di sicurezza, Numero di armadietti: 3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine

949621 3

GTIN

Classe articolo

92S

### Descrizione

**Esecuzione:**

Il corpo è dotato di un pannello di copertura obliquo, che impedisce agli oggetti di rimanere in giro. Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Sportello con fori di aerazione quadrati e cornice stampata per etichette. È possibile scegliere tra zoccolo e piedini in plastica.

Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto fino a Dim. 40 (non compreso nella fornitura).

**Norma:****DIN 4547****Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Verniciature speciali non disponibili.

**Nota:**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

### Descrizione tecnica

cad. Armadietto larghezza utile

220 mm

Fessura di aerazione sportello	sì
Altezza dietro	2000 mm
Per lucchetto	sì
Larghezza ripiano	220 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Numero di armadietti	3
Per casco integrale	sì
Pannello di copertura obliquo	sì
cad. Armadietto profondità utile	465 mm
Esecuzione serratura	Maniglia girevole di sicurezza
Esecuzione struttura portante	Zoccoli
Profondità	500 mm
Numero di appendiabiti	1
Numero di ripiani fissi	1
Peso	70 kg
Altezza davanti	1800 mm
Norma	DIN 4547
cad. Ripiano caschi con pannello di copertura obliquo con altezza utile	360 - 530 mm
Per lucchetto con Ø staffa fino a	6 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile	1260 mm
Larghezza	900 mm
Profondità ripiano	465 mm
Possibilità di verniciatura speciale	no
Spessore del materiale	0,8 mm
Angolo di apertura sportello	110 grado
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

---

**Accessori**

Grucce Pezzi 10	949775 10
Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave diversa Ø Larghezza corpo 40 mm	085875 40
Grucce Pezzi 1	949775 1