

HOLEX**Armadio guardaroba con pannello di copertura obliquo, piedini in plastica e serratura a cilindro DOM, Numero di armadietti: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine

949622 2

GTIN

Classe articolo

92S

Descrizione**Esecuzione:**

Il corpo è dotato di un pannello di copertura obliquo, che impedisce agli oggetti di rimanere in giro. Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Sportello con fori di aerazione quadrati e cornice stampata per etichette. È possibile scegliere tra zoccolo e piedini in plastica.

Con serratura a cilindro.

Norma:**DIN 4547****Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Possibilità di verniciatura speciale

no

cad. Armadietto profondità utile	465 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile	1260 mm
Numero di appendiabiti	1
Profondità	500 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
cad. Ripiano caschi con pannello di copertura obliquo con altezza utile	360 - 530 mm
Peso	49 kg
Esecuzione struttura portante	Piedini in plastica
Laghezza ripiano	220 mm
Esecuzione serratura	Serratura a cilindro
cad. Armadietto larghezza utile	220 mm
Fessura di aerazione sportello	sì
Profondità ripiano	465 mm
Norma	DIN 4547
Per casco integrale	sì
Larghezza	610 mm
Altezza davanti	1800 mm
Altezza dietro	2000 mm
Pannello di copertura obliquo	sì
Numero di ripiani fissi	1
Numero di armadietti	2
Spessore del materiale	0,8 mm
Angolo di apertura sportello	110 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

Accessori

Gruce Pezzi 10	949775 10
Poggiascarpe in plastica Modello 1	949761 1
Specchio Modello 1	949770 1
Rpiano per scarpe Larghezza armadietto 300 mm	949760 300
Gruce Pezzi 1	949775 1