



## Armadio guardaroba con pannello di copertura obliquo, zoccolo e maniglia girevole di sicurezza, Numero di armadietti: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine

949621 2

GTIN

Classe articolo

92S

### Descrizione

**Esecuzione:**

Il corpo è dotato di un pannello di copertura obliquo, che impedisce agli oggetti di rimanere in giro. Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Sportello con fori di aerazione quadrati e cornice stampata per etichette. È possibile scegliere tra zoccolo e piedini in plastica.

Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto fino a Dim. 40 (non compreso nella fornitura).

**Norma:****DIN 4547****Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Verniciature speciali non disponibili.

**Nota:**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

### Descrizione tecnica

cad. Armadietto profondità utile

465 mm

Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Altezza dietro	2000 mm
Larghezza ripiano	220 mm
Per lucchetto	sì
Esecuzione serratura	Maniglia girevole di sicurezza
Numero di ripiani fissi	1
Possibilità di verniciatura speciale	no
Peso	49 kg
Pannello di copertura obliquo	sì
cad. Armadietto larghezza utile	220 mm
Esecuzione struttura portante	Zoccoli
Per casco integrale	sì
Profondità ripiano	465 mm
Numero di appendiabiti	1
Per lucchetto con Ø staffa fino a	6 mm
Altezza davanti	1800 mm
Larghezza	610 mm
Numero di armadietti	2
Fessura di aerazione sportello	sì
Profondità	500 mm
Norma	DIN 4547
cad. Armadietto per abiti altezza utile	1260 mm
cad. Ripiano caschi con pannello di copertura obliquo con altezza utile	360 - 530 mm
Spessore del materiale	0,8 mm
Angolo di apertura sportello	110 grado
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

---

**Accessori**

Rpiano per scarpe Larghezza armadietto 300 mm	949760 300
Poggiascarpe in plastica Modello 1	949761 1
Grucce Pezzi 1	949775 1
Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave diversa Ø Larghezza corpo 40 mm	085875 40
Specchio Modello 1	949770 1
Grucce Pezzi 10	949775 10