



Armadio guardaroba sporco/pulito con zoccolo e maniglia girevole di sicurezza, Numero di armadietti: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949702 4
GTIN	4062406082437
Classe articolo	92S

Descrizione

NOTA: selezione del colore possibile

Esecuzione:

Armadio guardaroba con scomparto ultralargo e suddiviso per separare gli indumenti sporchi/puliti. La parete divisoria posta all'interno dello scompartimento serve per dividere gli indumenti da lavoro da quelli di tutti i giorni, mantenendo la massima igiene. Le due ante a battente a chiusura speculare possono essere chiuse in modo centralizzato tramite una serratura.

Esecuzione dell'armadio guardaroba come descritto al n. art. 949601.

Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto fino a Dim. 40 (non compreso nella fornitura).

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Gamma colori: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Altezza: 1800 mm

Larghezza: 1190 mm

Profondità: 500 mm
 cad. armadietto larghezza utile: 2 × 240 mm
 cad. armadietto profondità utile: 465 mm
 cad. armadietto per abiti altezza utile: 1260 mm

Descrizione tecnica

Profondità	500 mm
cad. armadietto larghezza utile	2 × 240 mm
Altezza	1800 mm
Prof. ripiano	465 mm
cad. armadietto per abiti altezza utile	1260 mm
Larghezza	1190 mm
cad. armadietto profondità utile	465 mm
Peso	77 kg
Ripiano largh.	220 mm
Spessore del materiale	0,8 mm
Angolo di apertura sportello	110 grado
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

Accessori

Grucce Pezzi 10	949775 10
Poggiascarpe in plastica Pezzo 1	949761 1
Lucchetto zincato ad apertura con chiave diversa Modello 40	085822 40
Specchio Pezzi 1	949770 1
Grucce Pezzi 1	949775 1
Ripiano per scarpe Larghezza armadietto 300 mm	949760 300
Lucchetto con arco di grande capacità ad apertura con chiave diversa Ø Larghezza corpo 40 mm	085875 40

