

**Panca faggio, Modello: 1500****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 949810 1500   |
| GTIN            | 4062406082635 |
| Classe articolo | 92S           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Struttura stabile in tubo quadro 30×30 mm. Panche in profilato 60×30 mm, per una comoda seduta. Con piedini rinforzati regolabili per una regolazione semplice del livello (10 mm). Panche con doghe in legno duro piallate e arrotondate su tutti i lati, con vernice trasparente. Con differenze cromatiche derivanti dalla natura stessa del legno.

**Verniciatura:**

Telaio in acciaio rivestito, grigio-nero. Verniciature speciali non disponibili.

**Descrizione tecnica**

|   |  |
|---|--|
| Materiale panche                          | Doghe in legno duro di faggio arrotondate, vernice trasparente |
| Numero di piedini                         | 4  |
| Altezza                                   | 450 mm   |
| Larghezza                                 | 1500 mm  |
| Possibilità di verniciatura speciale      | no   |
| Profondità                                | 353 mm   |
| Materiale base                            | Struttura in tubo quadro                                       |
| Possibilità di regolazione livello fino a | 10 mm  |
| Peso                                      | 13,7 kg  |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Panche in profilato | 60×30 mm |
| Tipo di prodotto    | Panca    |