



Panca con portascarpe faggio, Modello: 1000



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949820 1000
GTIN	4062406082680
Classe articolo	92S

Descrizione

Esecuzione:

Struttura stabile in tubo quadro 30×30 mm. Panche in profilato 60×30 mm, per una comoda seduta. Con piedini rinforzati regolabili per una regolazione semplice del livello (10 mm).

Portascarpe con 5 barre trasversali in tubo quadro.

Panche con doghe in legno duro piallate e arrotondate su tutti i lati, con vernice trasparente. Con differenze cromatiche derivanti dalla natura stessa del legno.

Verniciatura:

Telaio in acciaio rivestito, grigio-nero. Verniciature speciali non disponibili.

Descrizione tecnica

Possibilità di regolazione livello fino a	10 mm
Larghezza	1000 mm
Peso	11,5 kg
Materiale panche	Doghe in legno duro di faggio arrotondate, vernice trasparente
Panche in profilato	60×30 mm
Materiale base	Struttura in tubo quadro
Numero di piedini	4

Profondità	353 mm
Possibilità di verniciatura speciale	no
Altezza	450 mm
Tipo di prodotto	Panca