



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 1/2 pollice 38 pezzi, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630016 6
GTIN	4018754260638
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M20.

Per viti a esagono incassato con filettatura M4 – M18.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole con bocca esagonale da 1/4 pollice: 9 pz. n. art. 631000 Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

Bussole con bocca esagonale da 1/2 pollice: 10 pz. n. art. 642200 Dim. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Bussole esagonali da 1/4 pollice: 3 pz. n. art. 631700 Dim. 3; 4; 5

Bussole esagonali da 1/2 pollice: 5 pz. n. art. 643200 Dim. 6; 8; 10; 12; 14

Impugnatura a T da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633000 Dim. 116

Impugnatura a T da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641300 Dim. 300

Impugnatura da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632800 Dim. 150

Prolunghe da 1/4 pollice: 2 pz. n. art. 632400 Dim. 50; 150

Prolunghe da 1/2 pollice: 2 pz. n. art. 641000 Dim. 130; 255

Snodo cardanico da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633500 Dim. 1/4

Snodo cardanico da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641600 Dim. 1/2

Cricchetto da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632000 Dim. 1/4

Cricchetto da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 640100 Dim. 1/2

Riposte in: Astuccio di plastica ABS
 Altezza: 64 mm
 Quadro di manovra femmina: 1/2 pollici
 Quadro di manovra femmina: 1/4 pollici
 Campo apertura bussola esagonale: 4-30 mm
 Campo apertura chiave esagonale: 3-14 mm

Descrizione tecnica

Campo apertura chiave esagonale	3-14 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale	4-30 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Giraviti esagonale
Numero pezzi	38
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	454 mm
Larghezza	253 mm
Altezza	64 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641000 255
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva mm	633000
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva mm	632800
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 5 mm	631700 5
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 21 mm	642200 21
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631000 5,5
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva mm	641300

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631000 4
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 24 mm	642200 24
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 18 mm	642200 18
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 27 mm	642200 27
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello	633500
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641000 130
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 4 mm	631700 4
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643200 6
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello	641600
Cricchetto reversibile, 1/4 pollice Modello	632000
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643200 8
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 19 mm	642200 19
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631000 10
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632400 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631000 11
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 16 mm	642200 16
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 30 mm	642200 30
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643200 12
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 22 mm	642200 22
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643200 14
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631000 9
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631000 6
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 13 mm	642200 13
Cricchetto reversibile, 1/2 pollice Modello	640100
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631000 5
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643200 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631000 7
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 50 mm	632400 50
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 17 mm	642200 17

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631000 8
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 3 mm	631700 3
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm	633000 116
Cricchetto reversibile, 1/2 pollice Modello 1/2	640100 1/2
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633500 1/4
Cricchetto reversibile, 1/4 pollice Modello 1/4	632000 1/4
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641600 1/2
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632800 150
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 300 mm	641300 300