



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 22 pezzi, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630266 6
GTIN	4018754261499
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8
e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 13 pz. n. art. 631000 Dim. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Bussole con esagono esterno: 4 pz. n. art. 631700 Dim. 3; 4; 5; 6

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 633000 Dim. 116

Impugnatura: 1 pz. n. art. 632800 Dim. 150

Prolunga: 1 pz. n. art. 632400 Dim. 150

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633500 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632000 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Altezza: 57 mm

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Campo apertura bussola esagonale: 3,5-13 mm

Campo apertura chiave esagonale: 3-6 mm

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Campo apertura chiave esagonale	3-6 mm
Campo apertura bussola esagonale	3,5-13 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	227 mm
Larghezza	131 mm
Altezza	57 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631000 11
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631000 6
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 3 mm	631700 3
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 4 mm	631700 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631000 13
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631000 4,5
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 6 mm	631700 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631000 9
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631000 10
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello	633500
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631000 5,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631000 12

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631000 4
Cricchetto reversibile, 1/4 pollice Modello	632000
Impugnatura, 1/4 pollice lunghezza complessiva mm	632800
Impugnatura a T, 1/4 pollice lunghezza complessiva mm	633000
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 3,5 mm	631000 3,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631000 5
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632400 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631000 8
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631000 7
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 5 mm	631700 5