



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 13 pezzi, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630066 6
GTIN	4018754261505
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 9 pz. n. art. 631000 Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Prolunghe: 2 pz. n. art. 632400 Dim. 50; 150

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633500 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632000 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Altezza: 57 mm

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Campo apertura bussola esagonale: 4-13 mm

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale

Campo apertura bussola esagonale	4-13 mm
Lunghezza	227 mm
Larghezza	131 mm
Altezza	57 mm
con QuickRelease	no
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631000 7
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631000 8
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631000 5
Cricchetto reversibile, 1/4 pollice Modello	632000
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631000 4
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632400 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631000 11
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631000 13
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 50 mm	632400 50
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631000 5,5
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello	633500
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631000 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631000 6