



## Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 19 pezzi, Modello: 6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630166 6
GTIN	4018754261512
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Raccordi e utensili di manovra** secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.  
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

#### Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8.

#### Materiale:

Acciaio al cromo, cromato.

#### Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 13 pz. n. art. 631000 Dim. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 633000 Dim. 116

Impugnatura: 1 pz. n. art. 632800 Dim. 150

Prolunghe: 2 pz. n. art. 632400 Dim. 50; 150

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633500 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632000 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Altezza: 57 mm

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Campo apertura bussola esagonale: 3,5-13 mm

### Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Numero pezzi	19
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Campo apertura bussola esagonale	3,5-13 mm
Lunghezza	227 mm
Larghezza	131 mm
Altezza	57 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

## Accessori

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631000 5,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631000 13
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 3,5 mm	631000 3,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631000 12
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632400 150
Impugnatura, 1/4 pollice lunghezza complessiva mm	632800
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631000 5
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello	633500
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631000 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631000 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631000 4,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631000 6
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 50 mm	632400 50
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631000 9
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631000 11
Cricchetto reversibile, 1/4 pollice Modello	632000
Impugnatura a T, 1/4 pollice lunghezza complessiva mm	633000
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631000 7

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm

631000 8