



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 32 pezzi, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	639066 6
GTIN	4018754261109
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M22 e poligono interno Torx® con filettatura M5 – M14.

Materiale:

acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 18 pz. n. art. 642200 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Bussole con poligono esterno Torx®: 8 pz. simili al n. art. 643650 Dim. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641300 Dim. 300

Prolunghe: 3 pz. n. art. 641000 Dim. 75; 130; 255

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641600 Dim. 1/2

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640100 Dim. 1/2

Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®

Numero pezzi	32
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale	8-34 mm
Lunghezza	454 mm
Larghezza	253 mm
Altezza	64 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 34 mm	642200 34
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 32 mm	642200 32
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 16 mm	642200 16
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 12 mm	642200 12
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641000 130
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 22 mm	642200 22
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 11 mm	642200 11
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 300 mm	641300 300
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 17 mm	642200 17
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 24 mm	642200 24
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 18 mm	642200 18
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 14 mm	642200 14
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 15 mm	642200 15
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641600 1/2
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 13 mm	642200 13
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 27 mm	642200 27
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 8 mm	642200 8
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641000 75

Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641000 255
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 19 mm	642200 19
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 10 mm	642200 10
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 30 mm	642200 30
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 21 mm	642200 21