

Garant
Inserto per taglio HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 31,5 mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 231660 31,5 |
| GTIN | 4045197714763 |
| Classe articolo | 21M |

Descrizione
Esecuzione:

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.

Precisione di concentricità radiale di montaggio $\leq 20 \mu\text{m}$. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

I dati di taglio valgono per l'elemento base $5 \times D$.

Impostare i fori pilota esclusivamente con l'inserto per taglio dello stesso tipo.

Angolo di affilatura: 135 grado

Per elemento base Ø D: 31 mm

Avanzamento f in GG(G): 0,46 mm/gir,

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Per elemento base Ø D | 31 mm |
| Avanzamento f in GG(G) | 0,46 mm/gir, |
| Ø D | 31,5 mm |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 |
| Tipo | HB7725 |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiale da taglio | HM |
| Angolo di affilatura | 135 grado |
| Numero taglienti Z | 2 |
| Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |