



## Filiere, M: M30



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	140450 M30
GTIN	4045197714831
Classe articolo	12K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forma chiusa preincisa.  $\geq$  **M3** con **imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate**, angolo di spoglia superiore ca. 15°.

Tipo di filettatura: M

Angolo di filetto: 60 grado

Materiale da taglio: HSS E

Norma: EN 22568

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 3,5 mm

Ø esterno: 65 mm

Altezza: 25 mm

### Descrizione tecnica

Altezza	25 mm
Passo	3,5 mm
Ø esterno	65 mm

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	30
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra