

Garant
Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/12mm


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250034 25/12 |
| GTIN | 4062406082949 |
| Classe articolo | 21U |

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Codice ISO portautensile | A25X DCLNR/L12 |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado |
| Misura inserto | 12 mm |
| Spostamento centrale L_3 | 17 mm |
| Sottopiacchetta | 259033 2 |
| Ø Preforatura minimo D_{min} | 29,5 mm |
| Vite per sottopiacchetta | 259027 2 |
| Lunghezza complessiva L | 225 mm |
| Altezza di serraggio L_2 | 24,3 mm |
| Inserto adatto | CN.. 1204.. |
| Staffa, vite, O-ring | 259036 1 |
| Ø Codolo D_s | 25 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | destra |
| Profondità interna fino a | 3×D |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |

Tipo di prodotto

Barra alesatrice