

**Garant****Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/12mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250034 32/12
GTIN	4062406082956
Classe articolo	21U

## Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A32X DCLNR/L12
Lunghezza complessiva L	288 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	38 mm
Spostamento centrale $L_3$	22 mm
Vite per sottoplacchetta	259027 2
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Inserto adatto	CN.. 1204..
Misura inserto	12 mm
Sottoplacchetta	259033 2
Altezza di serraggio $L_2$	31 mm
Staffa, vite, O-ring	259036 1
Ø Codolo $D_s$	35 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice