

Garant
Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/12mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250035 25/12
GTIN	4062406082963
Classe articolo	21U

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	17 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	29,5 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Codice ISO portautensile	A25X DCLNR/L12
Vite per sottoplacchetta	259027 2
Misura inserto	12 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Sottoplacchetta	259033 2
Altezza di serraggio L_2	24,3 mm
Lunghezza complessiva L	225 mm
Staffa, vite, O-ring	259036 1
Ø Codolo D_s	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice