

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, 9 cassetti, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	921094 1500
GTIN	4062406083069
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm. Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti (sinistra) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 200, 250

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpi verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Profondità piano di lavoro	750 mm
Altezza utile corpo per cassette	625 mm
Altezza	950 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Larghezza utile cassette	500 mm
Serie	Ready-to-go
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Spessore piano di lavoro	50 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Numero dei cassette	4
Profondità struttura portante	700 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Larghezza struttura portante	1300 mm
Peso	188,7 kg
Cassetti larghezza utile in G	20
Profondità utile cassette	500 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 250 mm	927800 250
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 75/1	950320 75/1
Rivestimento in PVC morbido trasparente Larghezza 1500 mm	951951 1500
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 75/3	950320 75/3
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 75/2	950320 75/2
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 37	953828 37
Set da officina Numero degli utensili 26	955081 26
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 100/2	950320 100/2
Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 125/3	950320 125/3
Set di pinze Numero degli utensili 5	954295 5
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 100/1	950320 100/1
Chiave di smontaggio Modello 1	950070 1
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 39	953833 39
Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G 20X20	951910 20X20
	950320 100/3

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 100/3

Set di tappetini antiscivolo per cassetti, 5 pezzi Dimensioni in G 20X20

951885 20X20

Set di giraviti Numero degli utensili 10

953521 10

Set di chiavi combinate Numero degli utensili 20

952505 20

Set da officina Numero degli utensili 22

955071 22

Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm

927800 75

Set per tracciare e segare Numero degli utensili 8

954895 8

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21

914227 KO21

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 125/4

950320 125/4

Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/1

950300 75/1

Set di pinze Numero degli utensili 5

954305 5

Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/2

950300 75/2

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 125/6

950320 125/6

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 150/5

950320 150/5

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 125/1

950320 125/1

Assortimento di lime Numero degli utensili 6

952253 6

Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/3

950300 75/3

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 150/4

950320 150/4

Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice Numero degli utensili 32

953821 32

Tappetino per cassetti Dimensioni in G 20X20

951830 20X20

Set Pinze Numero degli utensili 5

954306 5

Set da officina Numero degli utensili 22

955072 22

Set giraviti Numero degli utensili 10

953522 10