

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, sportello lato sinistro, lato destro con 4 cassetti, cassettone, Piano in eluplan scuro, 20×20G, Lunghezza piano: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	921127 1500
GTIN	4062406083106
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm. Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Con cassetto a scomparti lunghi per utensili di grandi dimensioni.

Collocamento:

altezza porta (sinistra) mm: 325

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 50, 75, 75, 125

Altezza frontalini cassetto a scomparti lunghi in mm: 125

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpi verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Altezza	850 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Profondità piano di lavoro	750 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Altezza utile corpo per cassetti	325 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Profondità utile cassetti	500 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Numero dei cassetti	4
Cassetti larghezza utile in G	20
Peso	136,1 kg
Larghezza struttura portante	1300 mm
Serie	Ready-to-go
Larghezza utile cassettone	1100 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Profondità utile cassettone	500 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/3	950320 75/3
Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Cassetto Altezza frontalini cassetti 125 mm	927800 125
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 100/1	950320 100/1
Set di pinze Numero degli utensili 5	954305 5
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 50/3	950300 50/3
Chiave di smontaggio Modello 1	950070 1
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/3	950300 75/3
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 125/6	950320 125/6
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/1	950320 75/1
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 50/2	950300 50/2
Cassetto Altezza frontalini cassetti 50 mm	927800 50
Tappetino per cassetti Dimensioni in G 20X20	951830 20X20
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 100/2	950320 100/2
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/2	950320 75/2
Set da officina Numero degli utensili 26	955081 26
Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm	927800 75

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini casseti / modello 125/4	950320 125/4
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Set di pinze Numero degli utensili 5	954295 5
Assortimento di lime Numero degli utensili 6	952253 6
Set di giraviti Numero degli utensili 10	953521 10
Tappetino in gomma scanalata per casseti Dimensioni in G 20X20	951910 20X20
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/2	950300 75/2
Set di chiavi combinate Numero degli utensili 20	952505 20
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/1	950300 75/1
Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice Numero degli utensili 32	953821 32
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 50/1	950300 50/1
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 39	953833 39
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 37	953828 37
Set di tappetini antiscivolo per casseti,5 pezzi Dimensioni in G 20X20	951885 20X20
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini casseti / modello 125/1	950320 125/1
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini casseti / modello 100/3	950320 100/3
Set per tracciare e segare Numero degli utensili 8	954895 8
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini casseti / modello 125/3	950320 125/3
Set da officina Numero degli utensili 22	955071 22

Set Pinze Numero degli utensili 5	954306 5
Set giraviti Numero degli utensili 10	953522 10
Set da officina Numero degli utensili 22	955072 22