

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro, sportello lato sinistro, lato destro con 4 cassetti, cassettone, Piano in eluplan scuro, 20×20G, Lunghezza piano: 1500mm**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 921137 1500   |
| GTIN            | 4062406083137 |
| Classe articolo | 9GG           |

## Descrizione

### Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm. Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Con cassetto a scomparti lunghi per utensili di grandi dimensioni.

### Collocamento:

altezza porta (sinistra) mm: 425

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 100, 150

Altezza frontalini cassetto a scomparti lunghi in mm: 125

### Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

### Verniciatura:

Corpoverniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

## Descrizione tecnica

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Serie  | Ready-to-go                   |
| Lunghezza piano di lavoro  | 1500 mm                       |
| Numero dei cassetti  | 4                             |
| Spessore piano di lavoro   | 50 mm                         |
| Profondità piano di lavoro   | 750 mm                        |
| Altezza utile corpo per cassetti   | 425 mm                        |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 800 kg                        |
| Cassetti larghezza utile in G  | 20                            |
| Profondità utile cassettone  | 500 mm                        |
| Altezza  | 950 mm                        |
| Profondità struttura portante  | 700 mm                        |
| Profondità utile cassetti  | 500 mm                        |
| Superficie utile dei cassetti in G   | 20×20                         |
| Larghezza struttura portante   | 1300 mm                       |
| Cassetti profondità utile in G   | 20                            |
| Larghezza utile cassettone   | 1100 mm                       |
| Larghezza utile cassetti   | 500 mm                        |
| Peso   | 144,2 kg                      |
| Esecuzione costruttiva   | Struttura tubolare in acciaio |
| Spessore del materiale   | 1 mm                          |
| Altezza banco da lavoro  | 950 mm                        |
| Portata cassetti/ripiani estraibili  | 75 kg                         |
| Spessore inserti   | 50 mm                         |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)   | 100 %                         |
| Angolo di apertura sportello   | 180 grado                     |
| Serratura a cilindro   | inserto modulare a bussola    |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Gamma colori                    | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto | 20x20G   |
| Tipo di prodotto                | Banco da lavoro  |

## Accessori

|  |              |
|--|--------------|
| Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice Numero degli utensili 32                          | 953821 32    |
| Set di pinze Numero degli utensili 5   | 954295 5     |
| Set di chiavi combinate Numero degli utensili 20   | 952505 20    |
| Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/1                            | 950300 75/1  |
| Set da officina Numero degli utensili 26   | 955081 26    |
| Frontalini serratura per GridLine Modello KO21   | 914227 KO21  |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm   | 927800 75    |
| Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 100/3 | 950320 100/3 |
| Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G 20X20                          | 951910 20X20 |
| Inserito a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003                    | 950050 003   |
| Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/3                            | 950300 75/3  |
| Set di pinze Numero degli utensili 5   | 954305 5     |
| Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 75/3  | 950320 75/3  |
| Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 150/5 | 950320 150/5 |
| Tappetino per cassette Dimensioni in G 20X20   | 951830 20X20 |
| Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 39                    | 953833 39    |

|  |              |
|--|--------------|
| Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm  | 927800 150   |
| Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 150/4 | 950320 150/4 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm  | 927800 100   |
| Assortimento di lime Numero degli utensili 6   | 952253 6     |
| Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 75/1  | 950320 75/1  |
| Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 37                    | 953828 37    |
| Set da officina Numero degli utensili 22   | 955071 22    |
| Set di tappetini antiscivolo per cassette,5 pezzi Dimensioni in G 20X20                  | 951885 20X20 |
| Chiave di smontaggio Modello 1   | 950070 1     |
| Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 100/1 | 950320 100/1 |
| Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 75/2  | 950320 75/2  |
| Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg        | 950180 75    |
| Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 100/2 | 950320 100/2 |
| Set per tracciare e segare Numero degli utensili 8                                       | 954895 8     |
| Set di giraviti Numero degli utensili 10   | 953521 10    |
| Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/2                            | 950300 75/2  |
| Maniglia per GridLine Modello KO12   | 914226 KO12  |
| Set giraviti Numero degli utensili 10  | 953522 10    |
| Set Pinze Numero degli utensili 5  | 954306 5     |
| Set da officina Numero degli utensili 22   | 955072 22    |