

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario Basic con parete posteriore, altezza 950 mm, Piano in eluplan scuro, Lunghezza piano: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922037 2000
GTIN	4062406083311
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Parete posteriore aggiuntiva per una maggiore portata. Con 1 × coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità.

Fornitura:

2 × strutture portanti, 1 × coppia di raccordi a gomito, 1 × parete posteriore in due pezzi, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo e strutture portanti grigio chiaro RAL 7035, termoverniciati.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Altezza	950 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm

Serie	vario Basic
Profondità piano di lavoro	750 mm
Materiale piano di lavoro	Eluplan
Peso	87 kg
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	600 kg
Spessore inserti	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro

Accessori

Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro Lunghezza piano 2000 mm	926241 2000
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Parete posteriore / mensola monopezzo Adatta per lunghezza dei piani 2000 mm	927140 2000
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1