

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario Basic con parete posteriore, altezza 950 mm, Piano in bambù, Lunghezza piano: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922031 1000
GTIN	4062406083236
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Parete posteriore aggiuntiva per una maggiore portata. Con 1 × coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità.

Fornitura:

2 × strutture portanti, 1 × coppia di raccordi a gomito, 1 × parete posteriore in due pezzi, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo e strutture portanti grigio chiaro RAL 7035, termoverniciati.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Spessore piano di lavoro	50 mm
--------------------------	-------

Serie	vario Basic
Altezza	950 mm
Materiale piano di lavoro	Bambù
Peso	51 kg
Profondità piano di lavoro	750 mm
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	600 kg
Spessore inserti	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro

Accessori

Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Parete posteriore / mensola mono pezzo Adatta per lunghezza dei piani 1000 mm	927140 1000
Piano di lavoro, spessore 50 mm in bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 1000 mm	926001 1000
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1