

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario Basic con parete posteriore, altezza 950 mm, Piano in faggio multiplex, Lunghezza piano: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922034 1000
GTIN	4062406083267
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Parete posteriore aggiuntiva per una maggiore portata. Con 1 × coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità.

**Fornitura:**

2 × strutture portanti, 1 × coppia di raccordi a gomito, 1 × parete posteriore in due pezzi, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo e strutture portanti grigio chiaro RAL 7035, <strong>termoverniciati</strong>.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
---------------------------	---------

Altezza	950 mm
Peso	51 kg
Serie	vario Basic
Spessore piano di lavoro	50 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	600 kg
Spessore inserti	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro

## Accessori

Piano di lavoro, spessore 50 mm in faggio multiplex Lunghezza piano 1000 mm	926081 1000
Parete posteriore / mensola mono pezzo Adatta per lunghezza dei piani 1000 mm	927140 1000
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1