

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario Basic con parete posteriore, altezza 950 mm, Piano in eluplan scuro, Lunghezza piano: 1000mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 922037 1000   |
| GTIN            | 4062406083298 |
| Classe articolo | 9GG           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Parete posteriore aggiuntiva per una maggiore portata. Con 1 x coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità.

**Fornitura:**

2 x strutture portanti, 1 x coppia di raccordi a gomito, 1 x parete posteriore in due pezzi, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo e strutture portanti grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Profondità piano di lavoro | 750 mm |
|----------------------------|--------|

|  |  |
|--|--|
| Peso   | 51 kg  |
| Lunghezza piano di lavoro  | 1000 mm  |
| Serie  | vario Basic  |
| Materiale piano di lavoro  | Eluplan  |
| Altezza  | 950 mm   |
| Spessore piano di lavoro   | 50 mm  |
| Esecuzione costruttiva   | Struttura tubolare in acciaio                                  |
| Spessore del materiale   | 1 mm   |
| Altezza banco da lavoro  | 950 mm   |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 600 kg   |
| Spessore inserti   | 50 mm  |
| Gamma colori   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo di prodotto   | Tavolo da lavoro   |

## Accessori

|   |             |
|---|-------------|
| Raccordo a gomito Modello 1   | 927122 1    |
| Struttura portante Altezza 900 mm   | 927000 900  |
| Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro Lunghezza piano 1000 mm | 926241 1000 |
| Parete posteriore / mensola mono pezzo Adatta per lunghezza dei piani 1000 mm             | 927140 1000 |