

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con alloggiamento 16G, altezza 850 mm, Piano in eluplan scuro, 12x20G, Lunghezza piano: 1500/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922047 1500/3
GTIN	4062406083472
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 16 G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. <strong>Cassetti a estrazione totale</strong>, con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

altezza frontalini cassetti mm: 75, 100, 150

**Fornitura:**

2x strutture portanti, 1x coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo, struttura portante e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, <strong>esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.</strong>

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Altezza	850 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza corpo per cassetti	400 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Serie	vario
Altezza utile corpo per cassetti	325 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Peso	92 kg
Spessore piano di lavoro	50 mm
Larghezza utile cassetti	300 mm
Cassetti larghezza utile in G	12
Larghezza corpo per cassetti	400 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Numero dei cassetti	3
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Struttura portante Altezza 800 mm	927000 800
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 400/3	927300 400/3
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro Lunghezza piano 1500 mm	926241 1500