

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con alloggiamento 16G, altezza 850 mm, Piano in faggio multiplex, 12x20G, Lunghezza piano: 2000/3mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922044 2000/3
GTIN	4062406083434
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 16 G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

altezza frontalini cassetti mm: 75, 100, 150

Fornitura:

2x strutture portanti, 1x coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo, struttura portante e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata**. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Spessore piano di lavoro	50 mm
--------------------------	-------

Cassetti profondità utile in G	20
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Peso	106 kg
Serie	vario
Altezza utile corpo per cassette	325 mm
Superficie utile dei cassette in G	12×20
Profondità corpo per cassette	650 mm
Altezza	850 mm
Altezza corpo per cassette	400 mm
Cassetti larghezza utile in G	12
Numero dei cassette	3
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Profondità utile cassette	500 mm
Larghezza utile cassette	300 mm
Larghezza corpo per cassette	400 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Piano di lavoro, spessore 50 mm in faggio multiplex Lunghezza piano 2000 mm	926081 2000
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 400/3	927300 400/3
Struttura portante Altezza 800 mm	927000 800