

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con alloggiamento 16G, altezza 850 mm, Piano in faggio multiplex, 12x20G, Lunghezza piano: 1000/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922044 1000/3
GTIN	4062406083397
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 16 G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. <strong>Cassetti a estrazione totale</strong>, con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

altezza frontalini cassetti mm: 75, 100, 150

**Fornitura:**

2x strutture portanti, 1x coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo, struttura portante e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, <strong>esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.</strong>

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

## Descrizione tecnica

Larghezza utile cassette	300 mm
Numero dei cassette	3
Profondità piano di lavoro	750 mm
Altezza	850 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Peso	78 kg
Serie	vario
Altezza corpo per cassette	400 mm
Cassette larghezza utile in G	12
Profondità corpo per cassette	650 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Altezza utile corpo per cassette	325 mm
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Larghezza corpo per cassette	400 mm
Superficie utile dei cassette in G	12×20
Cassette profondità utile in G	20
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

---

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Insero a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 400/3	927300 400/3
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Struttura portante Altezza 800 mm	927000 800
Piano di lavoro, spessore 50 mm in faggio multiplex Lunghezza piano 1000 mm	926081 1000