

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con alloggiamento 16G, altezza 950 mm, Piano in bambù, 12×20G, Lunghezza piano: 1500/3mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922051 1500/3
GTIN	4062406083533
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

Altezza frontali dei cassetti mm: 75, 100, 150

Fornitura:

2 × strutture portanti, 1 × coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Superficie utile dei cassetti in G	12x20
Serie	vario
Altezza utile corpo per cassetti	325 mm
Larghezza utile cassetti	300 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Altezza corpo per cassetti	400 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Profondità piano di lavoro	750 mm
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Numero dei cassetti	3
Cassetti larghezza utile in G	12
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Larghezza corpo per cassetti	400 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Altezza	950 mm
Peso	93 kg
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 400/3	927300 400/3
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Piano di lavoro, spessore 50 mm in bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 1500 mm	926001 1500