

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con alloggiamento 16G, altezza 950 mm, Piano in bambù, 12×20G, Lunghezza piano: 2000/2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922051 2000/2
GTIN	4062406083540
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 150

**Fornitura:**

2 × strutture portanti, 1 × coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Profondità utile cassetti	500 mm
---------------------------	--------

Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Altezza corpo per cassetti	300 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Larghezza utile cassetti	300 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Profondità piano di lavoro	750 mm
Altezza utile corpo per cassetti	225 mm
Cassetti larghezza utile in G	12
Larghezza corpo per cassetti	400 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Peso	97 kg
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Altezza	950 mm
Serie	vario
Numero dei cassetti	2
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 300/2	927300 300/2
Piano di lavoro, spessore 50 mm bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 2000 mm	926001 2000
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900