

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con alloggiamento 24G, altezza 850 mm, Piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922521 2000
GTIN	4062406084066
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Corpo per cassette 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

altezza frontali cassette mm: 125

Fornitura:

2× strutture portanti, 1× coppia di raccordi a gomito, corpo con cassette, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassette antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Profondità piano di lavoro	750 mm
Altezza utile corpo per cassette	125 mm

Altezza	850 mm
Peso	116 kg
Altezza corpo per cassette	200 mm
Numero dei cassette	1
Spessore piano di lavoro	50 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Serie	vario
Cassette profondità utile in G	20
Cassette larghezza utile in G	20
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Profondità corpo per cassette	650 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125
Struttura portante Altezza 800 mm	927000 800
Piano di lavoro, spessore 50 mm in bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 2000 mm	926001 2000
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 200/1	927600 200/1
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1