

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con alloggiamento 24G, altezza 850 mm, Piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922521 1000
GTIN	4062406084042
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

altezza frontali cassetti mm: 125

**Fornitura:**

2× strutture portanti, 1× coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, <strong>esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.</strong>

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Profondità piano di lavoro	750 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza corpo per cassette	200 mm
Serie	vario
Altezza utile corpo per cassette	125 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Cassetti larghezza utile in G	20
Altezza	850 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Numero dei cassette	1
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Profondità utile cassette	500 mm
Peso	87 kg
Profondità corpo per cassette	650 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

---

**Accessori**

Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Struttura portante Altezza 800 mm	927000 800
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Piano di lavoro, spessore 50 mm in bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 1000 mm	926001 1000
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 200/1	927600 200/1