

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con alloggiamento 16G, altezza 950 mm, Piano in bambù, 12×20G, Lunghezza piano: 1000/7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922131 1000/7
GTIN	4062406083816
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. <strong>Cassetti a estrazione totale</strong>, con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

altezza frontali cassetti mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Fornitura:**

1 × struttura portante, 1 × coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

## Descrizione tecnica

Cassetti larghezza utile in G	12
Profondità piano di lavoro	750 mm
Larghezza corpo per cassette	400 mm
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Numero dei cassette	7
Altezza	950 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Peso	113 kg
Cassetti profondità utile in G	20
Profondità utile cassette	500 mm
Altezza utile corpo per cassette	800 mm
Superficie utile dei cassette in G	12×20
Profondità corpo per cassette	650 mm
Altezza corpo per cassette	900 mm
Larghezza utile cassette	300 mm
Serie	vario
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G

Tipo di prodotto

Banco da lavoro

**Accessori**

Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927500 200
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Piano di lavoro, spessore 50 mm bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 1000 mm	926001 1000
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 900/7	927300 900/7
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1