

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con alloggiamento 16G, altezza 950 mm, Piano in bambù, 12×20G, Lunghezza piano: 1500/6mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922131 1500/6
GTIN	4062406083823
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg.

Collocamento:

altezza frontali cassetti mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Fornitura:

1 × struttura portante, 1 × coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Cassetti larghezza utile in G	12
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Larghezza corpo per cassetti	400 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Serie	vario
Numero dei cassetti	6
Larghezza utile cassetti	300 mm
Peso	121 kg
Altezza utile corpo per cassetti	800 mm
Altezza	950 mm
Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza corpo per cassetti	900 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927500 125
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 250 mm	927500 250
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 900/6	927300 900/6
Piano di lavoro, spessore 50 mm in bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 1500 mm	926001 1500
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900